

Bima basic recond child

Stabil, komfortabel och tryckfördelande rullstolsdyna. Avsedd för barn/ ungdom som är beroende av rullstol för sina förflyttningar men kan variera sitt sittande.



- ✓ Komfortabel och formstabil
- ✓ Viskoelastiskt skum i sittgrop
- ✓ Antiglid material
- ✓ Svagt formad med bendelare
- ✓ Högre densitet under låren
- ✓ Rundad bakkant
- ✓ Urtag för ryggrör
- ✓ Kupad eller plan botten
- ✓ Flera storlekar
- ✓ Anpassningsmöjligheter

Konstruktion

Bima basic recond child är formgjuten med sittgrop av 20mm viskoelastisk polyuretan med olika densitet/hårdhet beroende på storlek och brukarvikt. Olika densitet används för att få en bättre avlastning för svanskota och sittbensknölar för de små och lätta respektive för de lite större tyngre barnen/ ungdomarna.

- Gul mjuk: 20 - 50kg
- Rosa medium: 50 - 60kg

Dynbasen är helt vätsketät och kan tvättas/ rekonditioneras med alkoholbaserade desinfektionsmedel. Dynan lämpar sig i miljöer där det finns flera användare och där det ställs höga krav på rekonditionering.

Bima basic recond child kan beställas med kupad eller plan botten. Kupad bottenform används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan bottenform används när rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämningskiva.

Överdrag

Dynan har som standard ett heltäckande överdrag av svart laminerad velour. Sittytan är monterad med motsatt fiberriktning. Det förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt.

Överdraget är försett med handtag och undersida med antihalkmaterial för bästa fixering i alla typer av rullstolar.

Alternativa överdrag

Förutom standard överdraget med antiglidtextil på undersidan finns samma överdrag men med kardborretextil (mjuka sidan) på undersidan. Vid beställning ange art.nr -5 som ändelse.

Anpassningar

Bima basic recond child kan anpassas direkt i fabrik enligt önskemål. Enligt beskrivning/ skiss kan vi anpassa mått, sitsvinkel och benlängdsskillnad.

Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima basic recond child				Kupad undersida -K				Plan undersida -P		
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot}	Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten						Höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	20/23	25/28	27/30	30/33	33/36	35/38	40/43	43/46		
25	C10-2520-K	C10-2525-K	C10-2527-K	C10-2530-K					6	40
27		C10-2725-K	C10-2727-K	C10-2730-K	C10-2733-K	C10-2735-K			6	45
30			C10-3027-K	C10-3030-K	C10-3033-K	C10-3035-K	C10-3040-K		6	50
33			C10-3327-K	C10-3330-K	C10-3333-K	C10-3335-K	C10-3340-K	C10-3343-K	6	55
35				C10-3530-K	C10-3533-K	C10-3535-K	C10-3540-K	C10-3543-K	6	60
25	C10-2520-P	C10-2525-P	C10-2527-P	C10-2530-P					6	40
27		C10-2725-P	C10-2727-P	C10-2730-P	C10-2733-P	C10-2735-P			6	45
30			C10-3027-P	C10-3030-P	C10-3033-P	C10-3035-P	C10-3040-P		6	50
33			C10-3327-P	C10-3330-P	C10-3333-P	C10-3335-P	C10-3340-P	C10-3343-P	6	55
35				C10-3530-P	C10-3533-P	C10-3535-P	C10-3540-P	C10-3543-P	6	60

Extra överdrag

För att beställa extra överdrag ange **Ö** framför artikelnummer (**ÖC10-3030-K**)

Övriga mått

Övriga mått och anpassningar tillverkas enligt önskemål.

Fakta

Klassificering: Tryckfördelande

ISO-kod: 12 25 06

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Dynans vikt: 30x30x5cm plan ca 0,3 kg

Material i dynbas: Formgjuten polyuretan och viskoelastiskt skum.

Material i överdrag: Svart laminerad velour, antiglid

Rekonditionering:

Sittdynan är försedd med en vätsketät yta som är spritbar, klarar att torkas av med de flesta alkoholbaserade desinfektionsmedel. Kan även rekonditioneras i tvätt kabinett. Dynbasen klarar även att ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5

432 74 Tråslövsläge

Telefon: 0340 - 419 50

info@bimasweden.se

www.bimasweden.se

