

# Hålfiberdyna

Mycket mjuk dyna avsedd för smärtekänsliga brukare. Är avsedd för användning i rullstolar och andra sittmöbler.



- ✓ Tvättas i 60°C
- ✓ Håller formen "klumpar sig inte"
- ✓ Lätt att hålla ren
- ✓ En sida är antiglidbehandlad
- ✓ Uppfyller brandnorm ISO 7176-16

Hålfiberdynan används både som sittdyna och som ryggdyna.

Dynan kan också användas under ömma hälar och armbågar.

Stopningen består av brandsäker bollfiber.

Dynans fodral är tillverkat av fiber tät textil. En sida är antiglidbehandlad och vätsketät.

Dynan tvättas i 60°C med 1/3 av normal tvättmedelsdos.

Hålfiberdynan ska torktumlas (låg värme) efter tvätt för att behålla sin form.

## Tillbehör

Mjukt och stretchigt överdrag. För att beställa skriv ett Ö framför artikelnumret (ÖB334)



| Art.nr | Mått      | Max brukarvikt |
|--------|-----------|----------------|
| B332   | 33x33x5cm | 60kg           |
| B33435 | 35x35x7cm | 90kg           |
| B33440 | 40x40x7cm | 110kg          |
| B334   | 45x45x7cm | 125kg          |

## Fakta

ISO-kod: 12 25 06

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Material i dynbas: Bollfiber

Material i överdrag: Blå fiber tät polyester textil



## Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB  
Trålvägen 5

432 74 Träslövsläge

Telefon: 0340 - 419 50

[info@bimasweden.se](mailto:info@bimasweden.se)

[www.bimasweden.se](http://www.bimasweden.se)